

 <b>ORLEN S.A.</b> ul. Chemików 7 09-411 Płock	<b>KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW</b>	INDEKS <b>A</b>
	NAZWA ELEMENTU <b>PORĘCZE W TOALECIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	NR KATALOGOWY <b>MW 5</b>
	Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstępiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.	DATA <b>13.12.2017</b>

## OPIS

Poręcze ze stali nierdzewnej, gładkiej, polerowanej z profili rurowych o średnicy 32 mm, jako reprezentatywne, np. Cersanit Etiuda, uchwyty od strony transferu wózka – uchylne:

- poręcz umywalkowa łukowa, uchylna z mocowaniem ściennym, o wysięgu 60 cm
- poręcz umywalkowa łukowa stała z mocowaniem ściennym, o wysięgu 60 cm
- poręcz w.c. łukowa uchylna z mocowaniem ściennym o wysięgu 70 cm
- poręcz w.c. łukowa stała z mocowaniem ściennym o wysięgu 70 cm
- poręcz stała/uchylna mocowana do podłogi długości 60 cm (w przypadku braku możliwości mocowania do ściany)
- poręcz prosta pozioma stała, ścienna długości 60 cm lub poręcz ścienna poziomo-pionowa 30x60 cm/ 50x70 cm, lewa/prawa w zależności od układu toalety
- poręcz ściennie – podłogowa, lewa/prawa, długość 75 cm, wysokość 80 cm

## UWAGA:

W przypadku toalet istniejących i ograniczeniu miejsca dopuszcza się stosowanie odpowiednio krótszych uchwytów. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały i stabilny, umożliwiający pełne dynamiczne obciążenie ciężarem ciała osoby korzystającej z wózka inwalidzkiego. W przypadku ścianek wykonanych z karton-gipsu należy zaopatrzyć je w odpowiednie wzmocnienia lub zastosować uchwyt podłogowy.



*Poręcz łukowa stała 60 lub 70 cm*



*Poręcz łukowa uchylna 60 lub 70 cm*



*Poręcz ścienna poziomo-pionowa lewy/prawy*



*Poręcz prosta pozioma 60 cm*



*Poręcz ściennie-podłogowa lewy/prawy*



*Poręcz stała/uchylna mocowana do podłogi długości 60 cm*

**UCHWYTY POWINNY SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:**

- uchwyty powinny znajdować się z obu stron umywalki;
- górna krawędź uchwyty powinna znajdować się na wysokości górnej krawędzi umywalki;
- przednia krawędź uchwyty powinna sięgać do przedniej krawędzi umywalki;
- oś uchwyty powinna znajdować się w odległości 40 cm od osi umywalki, ale nigdy nie bliżej niż 5 cm pomiędzy krawędzią umywalki, a bliższą krawędzią uchwyty;
- uchwyty powinny znajdować się z obu strony muszli, na wysokości 75-85 cm mierząc od posadzki do górnej krawędzi uchwyty;
- uchwyt znajdujący się od strony, z której możliwy jest transfer, powinien być uchylny. Jeżeli transfer możliwy jest z obu stron muszli, oba uchwyty powinny być uchylne;
- uchwyt instalowany do ściany powinien znajdować się w odległości 15-20 cm od ściany za muszlą ustępową i mieć długość min. 80 cm;
- uchwyt uchylny powinien sięgać do przedniej krawędzi muszli ustępowej;
- uchwyty nie mogą samoistnie opadać;
- uchwyty muszą być łatwe do podniesienia;
- bezpośrednio na uchwytach nie wolno wieszać papieru toaletowego (nie dotyczy specjalnych uchwytów na papier toaletowy instalowanych do poręczy);
- papier toaletowy musi znajdować się w zasięgu ręki osoby siedzącej na muszli ustępowej, ale w takim miejscu, żeby osoba ta nie musiała odwracać się lub sięgać do tyłu.



Zdjęcia poglądowe

**LOKALIZACJA:** budynek stacji

**WARUNKI ODBIOROWE:**

1. Aprobata techniczna i znak B dla pochwyty
2. Aprobata techniczna dla systemów zamocowań

ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA ORLEN S.A.

--	--	--	--

## Historia Rewizji Karty Katalogowej

[illegible]